

TRC Four Pole Distribution Block, 400 A

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	TRC-400A
Artikkelnummer	563180
Materiale	Kobber Glassfiberforsterket polyamid Pleksiglass
Maks. driftsspenning, IEC (UI)	1000


Katalognummer	TRC-400A
Topp kortslutningsstrøm (I _{pk})	118kA
Kortsiktig strømtåling (I _{cw}), 1s	28kA
Antall tilkoblinger på ledningsside	1
Antall tilkoblinger på belastningsside	10
Gjengestørrelse 1 (TS1)	M6
Gjengestørrelse 2 (TS2)	M10
Dybde (D)	50mm
Høyde (H)	338 – 390mm
Bredde (W)	260mm
A	290mm
Enhetsvekt	2.65kg
Antennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE