


TRC Four Pole Distribution Block, 630 A.

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	TRC-630A
Artikkelnummer	563190
Materiale	Kobber Glassfiberforsterket polyamid Plexiglass
Maks arbeidsspenning, IEC (UI)	1000

Katalognummer	TRC-630A
Toppkortslutningsstrøm (IPK)	84kA
Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.	52kA
Linje side antall tilkoblinger	1
Antall koblinger på lastsiden	8
Hullstørrelse (HS)	10mm
Gjengestørrelse (TS)	M8
Dybde (D)	60mm
Høyde (H)	338 – 390mm
Bredde (W)	340mm
A	290mm
Vekt på enhet	4.8kg
Brennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE