

Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg

Data Solutions



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Hylle

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode	Overflate
---------------	--------	-------	---------------	-------	-----------	-----------

22130-309	495mm		1	Lys grå	RAL 7035	Pulverbelagt
21130-302	495mm		1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
21130-303	495mm		1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
21130-304	495mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
21130-305	495mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
21130-309	495mm		1	Svart grå	RAL 7021	Pulverbelagt
22130-302	495mm		1	Lys grå	RAL 7035	Pulverbelagt
22130-303	495mm		1	Lys grå	RAL 7035	Pulverbelagt
22130-304	495mm	800mm	1	Lys grå	RAL 7035	Pulverbelagt
22130-305	495mm	800mm	1	Lys grå	RAL 7035	Pulverbelagt

Table 2/2			
Katalognummer	Høyde	Lengde	Type
22130-309	740mm	682mm	Full dybde
21130-302	400mm	342mm	Nedsenket dybde
21130-303	500mm	442mm	Full dybde
21130-304	600mm	642mm	Nedsenket dybde
21130-305	700mm	642mm	Full dybde
21130-309	740mm	682mm	Full dybde
22130-302	400mm	342mm	Nedsenket dybde
22130-303	500mm	442mm	Full dybde

Katalognummer	Høyde	Lengde	Type
22130-304	600mm	642mm	Nedsenket dybde
22130-305	700mm	642mm	Full dybde

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE