

Varistar samlokaliseringsskap, RAL 7035

Data Solutions



Samlokaliseringsskap med 2, 3 eller 4 skilleenheter i RAL 7035 for å imøtekomme servere samtidig som det er atkomst og kabling i rommene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skap med kupeer for eksempel plass til servere

Fleksibel kabling, mulig ovenfra, under, venstre eller høyre (data og strømkabler kan kjøres separat)

Flerpunktsdørlåsing

Perforerte dører

Beskyttelsesklasse IP 20

Farge RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Rack

Rammemateriale: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Rammefarge	Bredde	Fargekode for ramme
---------------	-----------	-------	--------------------	------------	--------	---------------------

11130-202	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Stål	Lysegrå	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Farge på kledningen	Fargekode for kledning	Dybde	Pakkeantall	Antall seksjoner	Avslutt
---------------	---------------------	------------------------	-------	-------------	------------------	---------

11130-202	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-203	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-204	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-205	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-206	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-207	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-208	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-209	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-210	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-211	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-212	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-213	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-214	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert
11130-215	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-216	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert
11130-217	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert
11130-218	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-219	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert
11130-220	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert

11130-221	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-222	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert
11130-223	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert
11130-224	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-225	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert
11130-257	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-258	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-259	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-260	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	2	Pulverlakkert
11130-261	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	3	Pulverlakkert
11130-262	Lysegrå	RAL 7035	1000mm	1	4	Pulverlakkert
11130-269	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert
11130-270	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-271	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert
11130-272	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	2	Pulverlakkert
11130-273	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	3	Pulverlakkert
11130-274	Lysegrå	RAL 7035	1200mm	1	4	Pulverlakkert

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
11130-202	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
11130-203	Stål	800kg
11130-204	Stål	800kg
11130-205	Stål	800kg
11130-206	Stål	800kg
11130-207	Stål	800kg
11130-208	Stål	800kg
11130-209	Stål	800kg
11130-210	Stål	800kg
11130-211	Stål	800kg
11130-212	Stål	800kg
11130-213	Stål	800kg
11130-214	Stål	800kg
11130-215	Stål	800kg
11130-216	Stål	800kg
11130-217	Stål	800kg
11130-218	Stål	800kg
11130-219	Stål	800kg
11130-220	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
11130-221	Stål	800kg
11130-222	Stål	800kg
11130-223	Stål	800kg
11130-224	Stål	800kg
11130-225	Stål	800kg
11130-257	Stål	800kg
11130-258	Stål	800kg
11130-259	Stål	800kg
11130-260	Stål	800kg
11130-261	Stål	800kg
11130-262	Stål	800kg
11130-269	Stål	800kg
11130-270	Stål	800kg
11130-271	Stål	800kg
11130-272	Stål	800kg
11130-273	Stål	800kg
11130-274	Stål	800kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sidepanel må bestilles separat. For egnet kabelpanel, se tilbehør.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE