

Varistar samlokaliseringsskap, RAL 9003

Data Solutions



Samlokaliseringsskap med 2, 3 eller 4 skilleenheter i RAL 9003 for å imøtekomme servere samtidig som det er atkomst og kabling i rommene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skap med kupeer for eksempel plass til servere

Fleksibel kabling, mulig ovenfra, under, venstre eller høyre (data og strømkabler kan kjøres separat)

Flerpunktsdørlåsing

Perforerte dører

Beskyttelsesklasse IP 20

Farge RAL 9003

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Rack

Rammemateriale: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Rammefarge	Bredde	Fargekode for ramme
---------------	-----------	-------	--------------------	------------	--------	---------------------

12130-202	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Stål	Svart grå	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021

12130-221	45U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Stål	Hvitt signal	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Farge på kledningen	Fargekode for kledning	Dybde	Pakkeantall	Antall seksjoner	Avslutt
---------------	---------------------	------------------------	-------	-------------	------------------	---------

12130-202	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-203	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-204	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-205	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-206	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-207	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-208	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-209	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-210	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-211	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-212	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-213	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-214	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert
12130-215	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-216	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert
12130-217	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert
12130-218	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-219	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert
12130-220	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert

12130-221	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-222	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert
12130-223	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert
12130-224	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-225	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert
12130-257	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-258	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-259	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-260	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	2	Pulverlakkert
12130-261	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	3	Pulverlakkert
12130-262	Hvitt signal	RAL 9003	1000mm	1	4	Pulverlakkert
12130-269	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert
12130-270	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-271	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert
12130-272	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	2	Pulverlakkert
12130-273	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	3	Pulverlakkert
12130-274	Hvitt signal	RAL 9003	1200mm	1	4	Pulverlakkert

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
12130-202	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
12130-203	Stål	800kg
12130-204	Stål	800kg
12130-205	Stål	800kg
12130-206	Stål	800kg
12130-207	Stål	800kg
12130-208	Stål	800kg
12130-209	Stål	800kg
12130-210	Stål	800kg
12130-211	Stål	800kg
12130-212	Stål	800kg
12130-213	Stål	800kg
12130-214	Stål	800kg
12130-215	Stål	800kg
12130-216	Stål	800kg
12130-217	Stål	800kg
12130-218	Stål	800kg
12130-219	Stål	800kg
12130-220	Stål	800kg

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning
12130-221	Stål	800kg
12130-222	Stål	800kg
12130-223	Stål	800kg
12130-224	Stål	800kg
12130-225	Stål	800kg
12130-257	Stål	800kg
12130-258	Stål	800kg
12130-259	Stål	800kg
12130-260	Stål	800kg
12130-261	Stål	800kg
12130-262	Stål	800kg
12130-269	Stål	800kg
12130-270	Stål	800kg
12130-271	Stål	800kg
12130-272	Stål	800kg
12130-273	Stål	800kg
12130-274	Stål	800kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sidepanel må bestilles separat. For egnet kabelpanel, se tilbehør.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE