


Varistar CP 19-tommers panel-/Skyvefeste

Data Solutions



Skyv mout med justerbare trinn. Montering i 600 mm brede skap direkte på rammen. Ved 800 mm bredde er det nødvendig med adapterbrakett for redusert bredde, for deler av monteringsdybde er det nødvendig med deler i høyden.

FUNKSJONER

19-tommers panel-/glidefeste med U-indikator

Dybdejusterbart i trinn på 25 mm.

I samsvar med IEC 60297?1 (din 41 494, del 1)

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Pulverlakkert
Produkttype: Skyv montering
Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
24630-013	42U	2000mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-015	52U	2450mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Jet Black	RAL 9005

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE