


Varistar CP Air Separation blanking deksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre

Data Solutions



Påfyllingsplate for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran til bakre kjølte hyller. Vanlige paneler og paneler med utsparinger for front til bak kabling med penselstriper og kabelfingre.

FUNKSJONER

Luftseparasjon, deksler for 800 mm brede skap

Nettverk og serverskap kan ordnes side om side

PAKNINGER, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.

Deksel med utsparinger og kabelfingre for effektiv kabelhåndtering

Penselstrimler tilgjengelig for å lukke utsparingene

Deksler hindrer uønsket kortslutning av luft, dvs. uønsket blanding av varm avtrekksluft med kald inneluft

Bare kompatibel med tung last tverrstang, ikke kompatibel med reduksjonsbraketter

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackpanel

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Avslutt
21630-150	42U	2000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
21630-152	52U	2450mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Avslutt
21630-151	47U	2200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Beskyttelsesgrad	Type	Bredde
21630-150	IP20	Kabelkanal	800mm
21630-152	IP20	Kabelkanal	800mm
21630-151	IP20	Kabelkanal	800mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE