

Varistar CP base/sokkel

Data Solutions

En sokkel gir funksjonell lagring av overskytende kabelenheter og beskytter den nederste delen av skapet mot gnagere.



FUNKSJONER

2 støtteprofiler, for front og bak

Statisk lastekapasitet 1000 kg.

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackbunn

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Dybde
24630-067	200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	

Katalognummer	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Dybde
24630-037	200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Type
24630-067	Pulverlakkert	Sokkel, Vanlig
24630-034	Pulverlakkert	Sokkel, Perforert
24630-066	Pulverlakkert	Sokkel, Vanlig
24630-065	Pulverlakkert	Sokkel, Vanlig
24630-064	Pulverlakkert	Sokkel, Vanlig
24630-037	Pulverlakkert	Sokkel, Perforert
24630-036	Pulverlakkert	Sokkel, Perforert
24630-035	Pulverlakkert	Sokkel, Perforert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill side trims separat.

Kan ikke brukes sammen med hjul

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE