


Varistar CP Double Steel Door, Perforatd, 3-punkts låsing

Data Solutions



Perforert Varistar CP stål dobbeltdør med 3-punkts låsing for applikasjoner med IP 20 beskyttelse

FUNKSJONER

Dobbel perforert ståldør med 3-punkts lås for IP 20 beskyttelsesklasse

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Standard montering, lås på høyre dør

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

SPESIFIKASJONER

Låsetype: 3-punkts låsing

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-020	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-021	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-022	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-027	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-028	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-029	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-448	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-449	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-450	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-451	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-452	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-453	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-454	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-455	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-020	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-022	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-027	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-028	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-029	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-448	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-449	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-450	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-451	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-452	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-453	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-454	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP
21630-455	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Stål dobbeltdør, perforert	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE