

Varistar CP glassdør med 3-punkts lås

Data Solutions



Glassdør med 3-punkts låsing gir sterkere kontakt mellom døren og kabinettrammen.

FUNKSJONER

Glassdør med 3-punkts lås, med lås

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Sikkerhetsglass, 6 mm.

Standard montering, lås på høyre dør

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

SPESIFIKASJONER

Låsetype: 3-punkts låsing

Produkttype: Skapdør

Materiale: Stål; Glass

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Glassdør	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE