

Varistar CP Serverkabinett med hjul

Data Solutions



Sveiset stålramme for høye dynamiske lastkrav. Forberedt på 19-tommers integrasjon av IT-eiendeler.

FUNKSJONER

Forhåndskonfigurert, klar til bruk skap

Høy dynamisk belastning 1000 kg med integrerte hjul, statisk bæreevne på opptil 1600 kg.

Ingress beskyttelsesklasse IP 20

Installasjon av annet IT-utstyr mulig

Integrerte luftpaneler for kjøling foran og bak

Kan enkelt integreres i midtgangen inneslutningssystem

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning:	1600kg
Produkttype:	Rack
Fargekode for kledning:	RAL 7021
Rammemateriale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Bredde	Farge på kledningen	Dybde
---------------	-----------	-------	--------------------	--------	---------------------	-------

10630-022	42U	2000mm	Stål	800mm	Svart grå	1200mm
10630-021	42U	2000mm	Stål	600mm	Svart grå	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Pakkeantall	Dynamisk belastning	Avslutt	Materiale	Type
10630-022	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Mobil
10630-021	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Mobil

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE