

Varistar CP sidepanel, delt, skruefast

Data Solutions



Skrus sammen to sidepaneler for å lukke høyden på Varistar CP-kabinettet.

FUNKSJONER

Stål, 1 mm.

2 splittet sidepanel uten jorderingssett

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackpanel

Beskyttelsesgrad: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Materiale	Type
21630-052	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-053	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-054	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-055	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-056	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-057	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-058	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-059	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-060	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, skrue fast

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE