

Varistar CP sidepanel med hurtiglås og lås

Data Solutions

Varistar sidepaneler med hurtiglås uten jordingsett.



FUNKSJONER

Stål, 1 mm.

Sidepanel uten jordingsett

Sikkerhetslåsesett følger med

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackpanel

Beskyttelsesgrad: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Materiale	Type
21630-064	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-065	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-066	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-070	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-071	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-072	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-285	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-286	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-287	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-288	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-289	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring

Katalognummer	Avslutt	Materiale	Type
21630-290	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-291	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-292	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-293	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-294	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-295	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-296	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-297	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-298	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-299	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-300	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-302	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-303	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-304	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-306	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-307	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring
21630-308	Pulverlakkert	Stål	Sidepanel, Hurtigfrigjøring

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE