

Varistar CP ståldør, perforert med 3-punkts låsing

Data Solutions



Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med tre punktlås.

FUNKSJONER

Perforert ståldør med trepunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

SPESIFIKASJONER

Låsetype: 3-punkts låsing

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør, perforert	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE