

Varistar CP ståldør, vanlig med 1-punkts låsing

Data Solutions



Varistar CP ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.

FUNKSJONER

Ståldør med enkeltpunktslåsing for IP 20 beskyttelsesklasse

Åpningsvinkel 180°

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-002	42U	2000mm	600mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-003	47U	2200mm	600mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-004	52U	2450mm	600mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-009	42U	2000mm	800mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-010	47U	2200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-011	52U	2450mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-400	24U	1200mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-401	24U	1200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-402	29U	1400mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-403	29U	1400mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-404	33U	1600mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-405	33U	1600mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-406	38U	1800mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-407	38U	1800mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-493	24U	1200mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-494	24U	1200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-495	29U	1400mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-496	29U	1400mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-497	33U	1600mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-498	33U	1600mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-499	38U	1800mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-500	38U	1800mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-501	42U	2000mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-502	42U	2000mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-503	47U	2200mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-504	47U	2200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE