

Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, IP20

Data Solutions



Perforert Varistar CP stål dobbeltdør med 3-punkts låsing for applikasjoner med IP 20 beskyttelse.

FUNKSJONER

Ståldør med tre punktlås for IP 20 beskyttelsesklasse

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

SPESIFIKASJONER

Låsetype:	3-punkts låsing
Produkttype:	Skapdør
Beskyttelsesgrad:	IP20
Materiale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE