

Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, IP55

Data Solutions



Ståldør med monteringsramme på innsiden, 3-punkts lås og med spakhåndtak med innebygd trykknapp.

FUNKSJONER

Ståldør med tre punktlås for IP 55 beskyttelsesklasse

Håndtak med innebygd trykknapp

Åpningsvinkel 180°

SPESIFIKASJONER

Låsetype:	3-punkts låsing
Produkttype:	Skapdør
Beskyttelsesgrad:	IP55
Materiale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-171	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

Katalognummer	Samsvarer med	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-217	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Pulverlakkert	Ståldør	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill din profil halvsylinder for håndtaket separat.

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE