

1-hulls forskjøvet kabelsko



FUNKSJONER

Gir en effektiv boltingsoverflate for jord- og strømapplikasjoner

Elektrolytisk kopper

Kun for bruk med nVent ERICO Cadweld-type LA-koblinger

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Type	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm
B305TC	Ikke-NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm


Table 2/2

Katalognummer	B	C	Hullstørrelse (HS)	Vinkel (a)	Størrelse på tilsvarende leder
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm ²
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm ²

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kontakt oss for størrelser som ikke er oppførte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE