

2-hulls kabelsko, GL-stil



FUNKSJONER

Gir en effektiv boltingsoverflate for jord- og strømapplikasjoner

Elektrolytisk kopper

Kun for bruk med nVent ERICO Cadweld-type GL-koblinger

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Type: NEMA®

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
B122CE	183660	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B122DE		11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	B	Hullstørrelse (HS)	Vinkel (a)	Størrelse på tilsvarende leder
B122CE	183660	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm ²

Katalognummer	Artikkelnummer	B	Hullstørrelse (HS)	Vinkel (a)	Størrelse på tilsvarende leder
B122DE		44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kontakt oss for størrelser som ikke er oppførte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE