

Luftterminalbrakett



FUNKSJONER

Gir et forskjøvet monteringspunkt for lynfangere

For bruk med lynfanger til båndkobling

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Dybde (D)	Høyde (H)
CBR015	711190	Messing	16.5 mm	27 mm	92.5mm	30 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)	Enhetsvekt
CBR015	711190	110 mm	6.6 mm	0.9 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE