

Lysbue Weldable Bond



FUNKSJONER

19-tråders konsentrisk kabel gassveiset til stålstang for en bondingskobling til konstruksjonsstål og til armeringsjern

Økonomisk alternativ til en eksotermisk sveising når det kun er et par koblinger som må opprettes, og det er en elektrosvenser tilgjengelig på stedet

Spyd er avpasset i størrelse til kabelens tillatte strømstyrke i ampere for lekkasjestrøm

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Sjåførens størrelse	Kabellengde	Stangstørrelse	Stanglengde
EWB2Q344	Copper, Stål	4/0 millioner kroner	1.2m	19.1mm	203mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE