

B161/B164 jordingspunkt, fire bolter



FUNKSJONER

Design med lang levetid

Lav jordingsmotstand og impedans

Fremragende elektrisk ledeevne og motstand mot korrosjon

Elektrisk og mekanisk robust og pålitelig

Enkel å installere som en prefabrikert jordingsbro når nVent ERICO Cadweld er sveiset til en del av lederen

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Dybde 1 (D1)	Dybde 2 (D2)	Høyde (H)
B16412A	166060	44.5 mm	85 mm	44.5mm	85mm	70 mm
B16110B	166030	30 mm	65 mm	30mm	65mm	42 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
B16412A	166060	10.7 mm	M12

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
B16110B	166030	14 mm	M10

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sammenstillinger krever ledere og nVent ERICO Cadweld-tilkoblinger, som må bestilles separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE