

B162 jordingspunkt, to bolter



FUNKSJONER

Design med lang levetid

Lav jordingsmotstand og impedans

Fremragende elektrisk ledeevne og motstand mot korrosjon

Elektrisk og mekanisk robust og pålitelig

Enkel å installere som en prefabrikert jordingsbro når nVent ERICO Cadweld er sveiset til en del av lederen

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Dybde (D)	Høyde (H)
B16212A	166210	Kobber	44.5 mm	85 mm	45mm	76.2 mm
B1622Q		Messing	44.45 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter (Ø)	Gjengestørrelse (TS)
B16212A	166210	10.7 mm	M12
B1622Q		13.46 mm	1/2-tommers UNC

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sammenstillinger krever ledere og nVent ERICO Cadweld-tilkoblinger, som må bestilles separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE