


BI-metallisk kabelkontakt, veggfeste



FUNKSJONER

Bruk for å opprette koblinger mellom kobber- og aluminiumskabler i en rett seng

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederstørrelse	Gjengestørrelse (TS)	Dybde (D)	Høyde (H)
BIM900	711500	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)	8 mm solid	M6	19mm	19 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Enhetsvekt	Samsvarer med
BIM900	711500	76 mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE