


Kabel til Rebar, Heavy Duty



Kraftige koblinger ble originalt utviklet for å brukes på gjenvunnet kabel. De kraftige koblingene bruker en større koblingskavitet i formen og et større sveisemateriale enn tilsvarende standard tilkobling.

Sveisematerialet i større størrelse leverer ekstra BTU-er for å smelte det tunge oksidbelegget på lederen og for å overvinne noen alvorlige feltforhold. Robuste koblinger eliminerer kutting av kjørelederen på visse koblingstyper, reduserer krav for rensing av gammel eller gjenvunnet kabel, og øker påliteligheten under ugunstige feltforhold.

Kraftige koblinger spesifiseres i økende grad for kobberbelagte stållederkoblinger.

DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Molde familie	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell
HDRCE541L	RC	19 mm	#6	20M.	# 4 konsentrisk	5.89mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Armeringsjerns materialegenskaper og plassering av sveise som må vurderes ved valg av tilkoblinger til armeringsjern.

HD-XX-X-XX-XX-L-M-W		
HD	Kraftig betegnelse	
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Armeringsjernkode	
XX	Elektrisk lederkode	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE