

Kabel til jernbaneskinne, kun form, strøm



FUNKSJONER

Utskiftingsform utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Koblinger for strøm eller jordleder til nøytral akse

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Festterminalstil: B

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Skinnetype	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBWy2LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	35 mm ² konsentrisk	7.75mm	T20	Venstre side
PBWy2RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	35 mm ² konsentrisk	7.75mm	T20	Høyre side
PBWx3RH	227045	T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	50 mm ² repslag	9.27mm	T20	Høyre side

Katalognummer	Artikkelnummer	Skinnetype	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBW2CLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	1/0 konsentrisk	9.5mm	T20	Venstre side
PBW2CRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	1/0 konsentrisk	9.5mm	T20	Høyre side
PBW2GLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	2/0 Konsentrisk	10.62mm	T20	Venstre side
PBW2GRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	2/0 Konsentrisk	10.62mm	T20	Høyre side
PBW2JLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	2/0 Repslag	12.19mm	T20	Venstre side
PBW2JRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	2/0 Repslag	12.19mm	T20	Høyre side
PBW2QLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	4/0 Konsentrisk	13.41mm	T20	Venstre side
PBW2QRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	4/0 Konsentrisk	13.41mm	T20	Høyre side
PBWS6LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	3/0 kompositt	14.53mm	T20	Venstre side
PBWS6RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	3/0 kompositt	14.53mm	T20	Høyre side
PBW2SLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	4/0 Repslag	15.49mm	T20	Venstre side

Katalognummer	Artikkelnummer	Skinnetype	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBW2SRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	4/0 Repslag	15.49mm	T20	Høyre side
PBWX5LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	95 mm ² repslag	15.52mm	T20	Venstre side
PBWX5RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	95 mm ² repslag	15.52mm	T20	Høyre side
PBWX7LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	150 mm ² repslag	17.04mm	T20	Venstre side
PBWX7RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	150 mm ² repslag	17.04mm	T20	Høyre side
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Venstre side
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Høyre side
PBW2WLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Venstre side
PBW2WLK1LH		LK1-bjelkeskinne	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Venstre side
PBW2WLK1RH		LK1-bjelkeskinne	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Høyre side
PBW2WRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	250 kcmil repslag	19.05mm	T20	Høyre side
PBWX8LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	185 mm ² repslag	20.19mm	T20	Venstre side

Katalognummer	Artikkelnummer	Skinnetype	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Retning
PBWX8RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	185 mm ² repslag	20.19mm	T20	Høyre side
PBW3FRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	350 kcmil repslag	22.35mm	T20	Høyre side
PBWX902LH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	240 mm ² repslag	23.62mm	T20	Venstre side
PBWX902RH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	240 mm ² repslag	23.62mm	T20	Høyre side
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Venstre side
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Høyre side
PBW3SLH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Venstre side
PBW3SLK1LH		LK1-bjelkeskinne	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Venstre side
PBW3SLK1RH		LK1-bjelkeskinne	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Høyre side
PBW3SRH		T-skinneseksjoner på 85 til 141 pund	500 kcmil repslag	26.42mm	T20	Høyre side

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE