

Kabel til nettet av Rail mold bare, signal



FUNKSJONER

Utskiftingsform utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Materiale: Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Orientering
SBB200CLH	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Venstre hånd
SBB200CRH	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Høyre hånd
SBW3150BLH	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5	Venstre hånd
SBW3150BRH	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5	Høyre hånd
SBB200YLH	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm	T21, TB5	Venstre hånd
SBB200YRH	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm	T21, TB5	Høyre hånd

Katalognummer	Bond Terminal stil	Sjåførensstørrelse	Lederens ytre diameter,nominell	Sveiserstil	Orientering
SBB200XRH	1-tommers arkfane	25 mm ² strandet	6.6mm	TB5, T21	Høyre hånd
SBB200PLH	1-tommers arkfane	35 mm ² strandet	7.75mm	TB5, T21	Venstre hånd
SBB200PRH	1-tommers arkfane	35 mm ² strandet	7.75mm	TB5, T21	Høyre hånd
SBWW6LH	Feltprodusert	50 mm ² solid	8mm	T21	Venstre hånd
SBWW6RH	Feltprodusert	50 mm ² solid	8mm	T21	Høyre hånd

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE