

Kabel til nettet av Rail erstatning mold par, signal



FUNKSJONER

Utskiftingsformpar utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Selges i par.

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Skinnetype	Festterminalstil	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Festeklips er inkludert
SBB200R	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	10 mm ² strandet	4.12mm	TB5, T21	Nei
SBB200A	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200B	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja

Katalognummer	Skinnetype	Festterminalstørrelse	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sveiserstil	Festeklips er inkludert
SBB200C12AS	12 lb ASCE	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nei
SBB200D	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1 1/2-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nei
SBB200G	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nei
SBB200U	RI60	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nei
SBB200Y	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm	T21, TB5	Nei
SBB200L	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	22 mm ² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	Nei
SBB200X	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	25 mm ² strandet	6.6mm	TB5, T21	Nei
SBB200P	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	35 mm ² konsentrisk	7.75mm	T21, TB5	Ikke påkrevd
SBB200E	85 lb til 141 lb T-skinneeksjoner	1-tommers arkfane	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Ja

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE