

Kabel til web av Rail T20 komplett Welder pair, strøm



FUNKSJONER

Fullstendig websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Hvert delenummer inkluderer både høyre- og venstrehandte sveiseapparater

Inkluderer formrengjør og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Bond Terminal stil: W

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Jernbanetype	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	50 mm ² konsentrisk	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1/0 konsentrisk	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	2/0 konsentrisk	10.62mm	T20
PBWT202E	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1/0 Ropelay	10.87mm	T20

Katalognummer	Materiale	Jernbanetype	Sjåførensstørrelse	Lederens ytre diameter,nominell	Sveiserstil
PBWT20X401	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	70 mm² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	4/0 konsentrisk	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	14,5 mm diameter	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Termoplast	UIC	150 mm² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	350 kcmil konsentrisk	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	185 mm² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Termoplast	135 lb Betlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Termoplast	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Termoplast	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	240 mm² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Graphite, Steel, Termoplast	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE