

Kabel til web av Rail T21 komplett Welder pair, signal



FUNKSJONER

Fullstendig websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksens på 85 til 140 lb. skinn

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Jernbanetype	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell
SBTBT21R		Stål, Graphite	UIC	1-tommers arkfane	10 mm ² konsentrisk	4.11mm
SBTBT21B		Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1 1/2-tommers flik	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	3/4-TOMMERS XS	3/16-tommers Bondstrand	4.76mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Jernbanetype	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell
SBTBT21Y		Stål, Graphite	UIC	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm
SBTBT21L		Stål, Graphite	UIC	1-tommers arkfane	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Stål, Graphite	UIC	1-tommers arkfane	35 mm ² konsentrisk	7.75mm
SBTBT21E		Stål, Graphite	85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner	1-tommers arkfane	5/16-tommers Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sveiserstil
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE