


Kabel til web av Rail T21 komplett Welder, signal



FUNKSJONER

Fullstendig høyrehånds eller venstrehånds websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskisolering til den nøytrale akselen på 85 til 141 lb. skinne

Inkluderer formrengjørere og flinttenner

SPESIFIKASJONER

Jernbanetype: 85 lb til 141 lb T-skinneseksjoner

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bond Terminal stil	Sjåførens størrelse	Lederens ytre diameter, nominell	Sveiserstil
SBTBT21YRH		Stål, Graphite	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Stål, Graphite	1-tommers arkfane	16 mm ² konsentrisk	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Stål, Graphite	1-tommers arkfane	25 mm ² konsentrisk	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Stål, Graphite	Feltprodusert	50 mm ² solid	8mm	T21
SBWT21W6LH		Stål, Graphite	Feltprodusert	50 mm ² solid	8mm	T21

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Orientering
SBTBT21YRH		Høyre hånd
SBTBT21YLH		Venstre hånd
SBTBT21XRH		Høyre hånd
SBWT21W6RH	223217	Høyre hånd
SBWT21W6LH		Venstre hånd

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE