

Kompresjonskobling for kobberjordspyd, spiss



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kompresjonskobler uten gjenger, for bruk med spisse, kobberbelagte jordspyd

Innsiden av koblingen er konisk, slik at jordspydet komprimeres under installasjon til å danne en irreversibel ledende kobling

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter for jordingsstang, nominell	Lengde (L)	Enhetsvekt	Samsvarer med
BR12	156650	Messing	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Silisiumbronse	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Silisiumbronse	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC® EN 62561-2
CC34	158020	Silisiumbronse	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-2


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

IEC® EN 62561-2 overgår EN 50164-2.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE