

Rett kompresjonskabelsko, bimetall



FUNKSJONER

Fester aluminiumskabel til skinnenett

Utviklet for strømførende koblinger til skinner

Permanent aluminium- til kobbermontering (pressformet), beskyttet fra korrosjon med en høykvalitets hemmer (grønn harpiks påført på kanten av kobberinnsatsen) påført under produksjonsstadiet

For koblinger av aluminiumkabler til DIN 48201, del 1

For runde, flertrådede og for-rundede, sektor-formede ledere

Merker hjelper med å sikre korrekt krymping

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederstørrelse	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Bredde (W)
ALCUKS24012	717015	Aluminum, Kobber	240 mm ² Stranded, 500 kcmil flertrådet	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Verktøy-/gjengetype
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE