

Kobber Lug mekanisk kontakt



SERTIFISERINGER




FUNKSJONER

Enkel å bruke og installere

Passende for telekommunikasjons- og potensialutligningsapplikasjoner

SPESIFIKASJONER

Table 1/1				
Katalognummer	Materiale	Sjåførens størrelse	Gjengestørrelse (TS)	Hullstørrelse (HS)
EL4	Kobber	# 14 solid - # 4 strandet, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	5/16» UNF	7.2 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE