


Kobber eller stål Stud til stål overflate



nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.

DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Støpeformserie	Pinnetype	Kobler til
HVD37CU	HV	1-tommers Copper Stud	Ståloverflate
HXC22	HX	1-tommers stålstud	Ståloverflate
HVC14CU	HV	1/2-tommers Copper Stud	Ståloverflate

Katalognummer	Støpeformserie	Pinnetype	Kobler til
HXC14CU	HX	1/2-tommers Copper Stud	Ståloverflate
HXC14	HX	1/2-tommers stålstud	Ståloverflate
HXC10	HX	1/4-tommers stålstud	Ståloverflate
HVC18	HV	3/4-tommers stålstud	Ståloverflate
HVC12CU	HV	3/8-tommers Copper Stud	Ståloverflate
HVC12	HV	3/8-tommers stålstud	Ståloverflate
HXC12	HX	3/8-tommers stålstud	Ståloverflate
HVC31CU	HV	5/8-tommers Copper Stud	Ståloverflate
HXC16	HX	5/8-tommers stålstud	Ståloverflate
HVCP120	HV	12 mm stålstud	Ståloverflate
HXC13CU	HX	13 mm kobber Stud	Ståloverflate

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Det kan være nødvendig med et mellomrom mellom lederne. Se støpeformmerke for mer informasjon.

Gjenget bolt er ikke inkludert.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Bolttype	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE