

Krympende kompresjonsverktøy, batteridrevet



FUNKSJONER

Stort utvalg av tverrsnitt

Ergonomisk design

Høyt ytende 18 V litium-ion-batteri for ekstra arbeidskapasitet

Automatisk tilbaketrekingsstopp (ARS) etter fullført krymping

Lett i vekt og enkel i bruk

Inkluderer praktisk bæreetui

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Anvendt kraft	System	Dør	Krympende form	Sjåførens størrelse
MLB	716920	50kN	Batteridrevet hydraulikk	RKML-serien, PKML series	Sekskant	#10 strandet - 500 kcmil strandet, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Batteridrevet hydraulikk	RKM3-serien, PKM3 series	Sekskant	#6 strandet - 800 kcmil strandet, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE