

Datautstyrvern



FUNKSJONER


Modeller dekker protokollene RS-232, RS-423, RS-422 og RS-485

Utviklet for å gi både linje- til signal-jord- og signal-jord- til vernejordingsbeskyttelse

Innpluggbar beskyttelse er enkel å installere

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominell utladningsstrøm (inn)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Maks. kontinuerlig driftsspenning (UC)	9 VDC	15 VDC
Kapasitans	30 pF Max	30 pF Max
Beskyttelsesmodi	Alle pinner til jord	Alle pinner til jord
Tilkoblingstype	DB9, hann/hunn	DB9, hann/hunn
Dybde (D)	61mm	61mm
Høyde (H)	16.6 mm	16.6 mm
Bredde (W)	30.5 mm	30.5 mm
Enhetsvekt	0.05 kg	0.05 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE