

Denso-bånd



FUNKSJONER

Kulde-påført tape for beskyttelse av rør, komplekse objekter og alle nedgravde metallstrukturer

Utviklet for overflater som er utsatt for eksponering for høye driftstemperaturer

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Temperatur	Lengde	Bredde	Tykkelse
DENSOTAPE	711520	Syntetisk fiber	115 °C Max	10m	50 mm	1.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
DENSOTAPE	711520	0.76 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE