


Frakoblingslenke



FUNKSJONER

Muliggjør rask og enkel frakobling av jordingssystemet for å forenkle testing av den isolerte jordingen

Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kobber iht. EN 13601

Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, festemidler i rustfritt stål (EN 1.4401) og monteringsbraketter

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Samsvarer med: IEC® EN 62561-1:2017 klasse H

Table 1/2

Katalognummer	Overflate	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)
DLINKC	Uisolert	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKT	Tinnbelagt	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Enhetsvekt
DLINKC	0.77 kg
DLINKT	0.77 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fortinnet finish er 8 mikroner i henhold til ASTM B545 serviceklasse «C» for korrosive miljøer.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE