

DT2C kompakt overspenningsvern klasse II, 1+1-modus



FUNKSJONER


To-modusbeskyttelse i smalt modulhus

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	DT2C32011R
Nominell systemspenning (UN)	230 V.
Maks. Kontinuerlig driftsspenning (UC)	320 VAC L-N 255 VAC N-PE
Nominell utladningsstrøm (in), IEC, L-N	15kA 8/20 µs
Nominell utladningsstrøm (in), IEC, N-PE	20kA 8/20 µs
Maks. Utladningsstrøm (Imax), IEC, L-N.	35kA 8/20 µs
Maks utladningsstrøm (Imax), IEC, N-PE	35kA 8/20 µs
Følg gjeldende avbruddsrating (Ifi)	0.1kA
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp)	1500V
Back-up Fuse @ Isccr	63 A @ 25 Ka
Responstid, L-N	25 ns Max
Responstid, N-PE	100 ns Max
Kortslutningsverdi (Isccr)	25kA
Distribusjonssystem	TT TN-S

Katalognummer	DT2C32011R
Beskyttelsesmåter	L-N N-PE
Midlertidig overspenning tåler 200 ms (ut), N-PE	1200V
Midlertidig overspenning tåler 5 s (ut), L-N	335V
Teknologi	Termisk frakobling
Tilkopling, PE fast	35 mm ² Max
Forbindelse, PE strandet	25 mm ² Max
Tilkobling, solid	6 mm ² Max
Tilknytning, strandet	4 mm ² Max
Fuktighet	5 - 95
Temperatur	-40 to 85 °C
Innkapslingsmateriale	UL® 94V-0 termoplast
Merkeverdi	IP 20
Montering	35 mm topplue din-skinne
Kapasitet for fjernkontakt	0.5 A @ 250 VAC 3 A VED 125 VAC
Eksterne kontakter	Ja
Statusindikasjon	Mekaniske flagg
Dybde (D)	68mm
Høyde (H)	90 mm
Bredde (W)	18 mm
Vekt på enhet	0.13 kg
Samsvarer med	IEC® 61643-11 klasse II EN 61643-11 Type 2

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE