

# Earth Seal Flange



## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

| Katalognummer | Materiale                     | Farge | Lengde | Bredde | Diameter 1 | Diameter 2 |
|---------------|-------------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
| ESA308        | Polypropylen,<br>Polyethylene | Svart | 308mm  | 308 mm | 366 mm     | 290 mm     |

Table 2/3

| Katalognummer | Diameter 3 | Høyde  | Dybde  | Vanntrykk | Samsvarer med      | Arbeidsbelastning |
|---------------|------------|--------|--------|-----------|--------------------|-------------------|
| ESA308        | 50mm       | 214 mm | 2300mm | 5 t       | EN IEC®<br>62561-5 | 5bar              |

Table 3/3

| Katalognummer | Enhetsvekt |
|---------------|------------|
| ESA308        | 6 kg       |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**