



Jordingsbro B164, fire bolter, solid rundstål, rett



Jordingsbroer er enheter som består av et ledende jordingspunkt av høy kvalitet (forbindelsesklemme) og forskjellige typer ledere. nVent ERICO CADWELD eksotermiske forbindelsesprosess brukes til å kombinere dem og danner en svært korrosjonsbestandig enhet med lang levetid.

DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Design med lang levetid

Lav jordingsmotstand og impedans

Fremragende elektrisk ledeevne og motstand mot korrosjon

Elektrisk og mekanisk robust og pålitelig

Enkel å installere

SPESIFIKASJONER

Earthpoint-type: B164, firebolters

Ledertype: Solid rundt stål, rett

Table 1/3

Katalognummer	Materiale	Type	Lederstørrelse	Lengde (L)	Dybde 1 (D1)	Dybde 2 (D2)
BF12K16S050H	Copper, Stål	BFKS	16 mm diameter fast	500mm	44.5mm	85mm
BF12K12S050H	Copper, Stål	BFKS	12 mm diameter fast	500mm	44.5mm	85mm

Table 2/3

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Gjengestørrelse (TS)	Hullantall	Sett monteringsstype tilbake på plass	Maskinvare inkludert
BF12K16S050H	44.5 mm	85 mm	M12	4	Lysbuesveising til armeringsjern	Ja
BF12K12S050H	44.5 mm	85 mm	M12	4	Lysbuesveising til armeringsjern	Ja

Table 3/3

Katalognummer	Installasjon av jordingsbro	Samsvarer med
BF12K16S050H	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100 kA
BF12K12S050H	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100 kA

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Inkluderer (4) messingbolter, (4) messingskiver, (4) plasthetter og (1) beskyttende etikett.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gjengestørrelse	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledertype	K Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F Steel Bar 4mm N NYY-O Cable H N2XH-0 Cable
70	Ledertverrsnitt	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H With Hardware
C	Emballasje	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE