

Earthbridge Jumper



FUNKSJONER

Designet for bruk med nVent ERICO prefabrikerte jordingsbroer

Spesialfremstilt med spesifikk lengde (kun i inkremitter på 50 mm)

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Avslutt	Type fører	Sjåførens størrelse	Økt kapasitet på utstyr	LUG størrelse
340970G	Copper, Stål	Tind, Electro galvanized	Isolert komposittkabel	70 mm ² strandet	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Polyvinylklorid	Bare, Tind	NY-0-kabel	70 mm ² strandet		10, 12, 16
340895G	Copper, Polyvinylklorid	Bare, Tind	NY-0-kabel	95 mm ² strandet		10, 12, 16

Table 2/2

Katalognummer	Lengde	Lengde	Armeringstype	Earthbridge applikasjon	Samsvarer med
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Slep	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100kA
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Slep	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100kA

Katalognummer	Lengde	Lengde	Armeringstype	Earthbridge applikasjon	Samsvarer med
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Slep	Tunnel	EN IEC® 62561-1 klasse H 100kA

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ved bestilling må du spesifisere ønsket lengde (i inkremitter på 50 mm) og kabelskostørrelse. Det kan også bestilles lasker uten kabelsko i den ene enden.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Gjengestørrelse	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Ledertype	K Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F Steel Bar 4mm N NYY-O Cable H N2XH-O Cable
70	Ledertverrsnitt	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H With Hardware
C	Emballasje	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE