

Eksternt testsett for ESE-lynnavleder



Den eksterne testeren for nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-lynnavledere er et fullstendig autonomt overvåkingssystem for Early Streamer Emission-lynnavledere (ESEAT), som ikke krever ekstra kostbar maskinvare, programvare, overvåking eller grensesnittsystemer. Spar tid og penger ved å unngå utleie av utstyr som kreves for å teste ESE-systemet manuelt. Den eksterne testeren for nVent ERICO ESE-lynnavledere har tre LED-lamper for å varsle deg hvis ESEAT, testeren eller hele systemet ditt blir ubrukelig i løpet av dagen. For enkel overvåking er LED-lysene fargekodet for å indikere hvilken del av systemet som må skiftes ut. Fjernfunksjonen til den eksterne testeren for nVent ERICO ESE-lynnavledere lar brukere raskt sikre at lynvernssystemet er fullt operativt og at anlegget er beskyttet til enhver tid.

FUNKSJONER

Muliggjør uavbrutt, daglig overvåking av ESE-systemstatus

Helt autonomt

Krever ingen ekstra programvare eller tilbehør

Fargede LED-lys indikerer delspesifikke feil som muliggjør rask og enkel utskifting

Enkel installasjon og rask oppstart

Solcelledrevet for bærekraft (krever ingen batterier)

Overlegen korrosjonsbestandighet, selv i miljøer med mye salt

Egnet for bruk med en rekke avledersystemer inkludert bånd og flertrådede ledere i tillegg til isolerte avledere som nVent ERICO ISO_nV og nVent ERICO Ericore-ledere

LED-lys er synlige opptil 100 meter unna

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Samsvarer med	Kapslingsverdi	Impulsstrøm (Iimp)	Statusindikasjon	Driftstemperatur
SIREMOTESTER	Rustfritt stål 316L (EN 1.4404)	NF EN 62561-6, paragraf 6.6.4, EN 60529, EN 13032-1:2004, IEC® 60068	IP 68	100kA 10/350 µs	LED	-20 to 60 °C

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Lengde	Enhetsvekt	Bredde
SIREMOTETESTER	84 mm	185mm	1.25 kg	80 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Compatible with SI60I316RT Early Streamer Emission Terminal (sold separately).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE