

Dreibar adapter for hunnkjønn, Imperial-tråd



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Gjør det mulig å plassere lynfangeren vertikalt når foten er på et skrånende tak

Utvendige gjenger omfatter låsemutter for posisjonering


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Trådstørrelse 1 (TS1)	Trådstørrelse 2 (TS2)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)
LPC2813F3M	701974	Kobber	3/8» UNC	3/8» UNC	44.45 mm	69.85 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
LPC2813F3M	701974	0.23 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE