

Gjerdeklemme, en leder



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

FUNKSJONER

Tyverisikret utseende

Rustfritt stål tilbehør for montasjen er inkludert

Tinnbeslag minimaliserer risikoen for korrosjon

Klemmen aksepterer lederen enten parallelt eller i rett vinkel til røret

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

SPESIFIKASJONER

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Størrelse på gjerdestolpe, nominell	Ytre diameter på fjerdestolpe, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	nVent ERICO Cu-Bond-leder
FC074	198402	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	1 1/2"	48 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet	
FC075	198403	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	#4 fast – 2/0 flertrådet, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	CBSC8


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Størrelse på gjerdestolpe, nominell	Ytre diameter på fjerdestolpe, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	nVent ERICO Cu-Bond-leder
FC076	198404	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	2"	60 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet	CBSC10, CBSC13
FC082	198411	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	3 1/2"	102 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet	
FC078	198406	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	2 1/2"	73 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 16 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet	
FC079	198407	Bronze, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	3"	89 mm	#4 fast – 2/0 flertrådet, 16 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med
FC074	198402	
FC075	198403	IEC® 62561-1
FC076	198404	IEC® 62561-1
FC082	198411	
FC078	198406	
FC079	198407	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

IEC-overholdelse er kun gyldig for oppførte nVent ERICO Cu-Bond ledere.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE