


Glassbar Holdfast



FUNKSJONER

For jording av vinduskarmer og andre metalliske strukturdetaljer

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Flenstykkelse (FT)	Skruediameter (Sc)	Dybde (D)	Høyde (H)
GBHA	710305	Aluminium	13 mm Max	6	20mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Vekt på enhet
GBHA	710305	33 mm	0.04 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE