

Limt klipssett



FUNKSJONER

Limte skinneklemmer eliminerer behovet for å bore støtte hvor klemmene må festes, og bevarer støtteintegriteten og forbedrer sikkerhet

Ingen verktøy nødvendig, forhåndspåført hard-bindende lim gjør installasjon enkel og effektiv

Bestandig mot korrosjons-fremkallende faktorer, inkludert UV, værforhold, olje, fett, bensin, løsemidler, regn og vann

Hjelper å øke levetiden for festet kabel, og redusere total prosjektkostnad

Allsidig base kan innrettes for forskjellige størrelser av klips for forskjellige størrelser av leder, og er anvendelig for langsgående eller tverrgående kabelapplikasjoner.

Hvert sett inkluderer en beholder med lim passende for en 10,1 oz. (300 ml) dispenseringspistol

Dispenseringspistol ikke inkludert

SPESIFIKASJONER

Temperatur: -40 to 93 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)	Antall sokkelplater inkludert
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)	Antall sokkelplater inkludert
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Antall klips inkludert	Klips per sokkelplate
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

3-klips konfigurasjon vist. 1- til 4-klipskonfigurasjoner også tilgjengelige.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE