

Reserveinnsats for drivere for jordspyd



FUNKSJONER

For bruk med EGRD jordspyddriver

Innsatsene kan byttes ut med standard driverkropp for jordspyd

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingstang, nominell	Diameter for jordingstang, faktisk	Enhetsvekt
EGRD58I	158510	5/8"	14.2 mm Max	2.7 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE