


Jordspyd til kabelsko eller samleskinne




nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.

SERTIFISERINGER



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

Formfamiliene LA og LE kan brukes med rette eller forskjøvede kabelsko

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Jordingsstangtype	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk	Størrelse på punkt/samleskinner
LAC18EK		LA (til jordingsstang)	Kobberbundet	3/4"	17.3 mm	1/4-tommers x 3-tommers og bredere
CSE14EG		CS	Stål	1/2"	12.83 mm	1/4" x 1 1/2"
CMC14EAJ		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CMC14EAL		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 40 mm
CMC14EAM		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CMC14FAM		CM	Stål	1/2"	12.83 mm	5 mm x 50 mm
CNC14EAJ		CN	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CNC14EAM		CN	Stål	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CSE16EAJ		CS	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CSE16EAM		CS	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CMC16CAJ		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CMC16CAM		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 mm x 50 mm
CMC16EAJ		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CMC16EAL		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 mm x 40 mm
CMC16EH		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	1/4" x 2"
CMC16PAJ		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	6 mm x 25 mm
CMC16PAL		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	6 mm x 40 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Jordingsstangtype	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk	Størrelse på punkt/samleskinn
CMC16PAM		CM	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm
CNC16CAJ		CN	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CNC16CAK		CN	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 mm x 30 mm
CNC16EAM		CN	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CNC16FAL		CN	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	5 mm x 40 mm
CPC16BAH		CP	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	2 mm x 20 mm
CPC16CAJ		CP	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 x 25 mm og bredere
CPC16EAJ		CP	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	4 x 25 mm og bredere
CQR16CAH		CQ	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	3 mm x 20 mm
CRC16CE		CR	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	1/8" x 1"
CRC16EK		CR	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	1/4-tommers x 3-tommers og bredere
CRC16FAM		CR	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	5 x 50 mm og bredere
CRC16PAM		CR	Kobberbundet	5/8"	14.3 mm	6 x 50 mm og bredere
CMCP160CAJ		CM	Stål	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CRCP160CAJ		CR	Stål	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAJ		CM	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAL		CM	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Jordingsstangtype	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk	Størrelse på punkt/samleskinner
CNC18CAJ		CN	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CNC18CAK		CN	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 mm x 30 mm
CNC18CAL		CN	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18EAL		CN	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm
CPC18CAJ		CP	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	3 x 25 mm og bredere
CPC18EAJ		CP	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	4 x 25 mm og bredere
CRC18BAL		CR	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	2 x 40 mm og bredere
CRC18EAL		CR	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	4 x 40 mm og bredere
CRC18EH		CR	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	1/4-tommers x 2-tommers og bredere
CRD18EK		CR	Kobberbundet	3/4"	17.32 mm	1/4-tommers x 3-tommers og bredere
CNCP180FAM		CN	Stål	18"	18 mm	5 mm x 50 mm
CQRP190CAJ		CQ	Stål	19"	19 mm	3 mm x 25 mm
CMCP200CAJ	238133	CM	Stål	20"	20 mm	3 mm x 25 mm
CNCP200CAK		CN	Stål	20"	20 mm	3 mm x 30 mm
CQFP200FAN		CQ	Stål	20"	20 mm	5 mm x 60 mm
CQRP200PAJ		CQ	Stål	20"	20 mm	6 mm x 25 mm
CMC22CAJ		CM	Kobberbundet	1"	23.22 mm	3 mm x 25 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Støpeformserie	Jordingsstangtype	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk	Størrelse på punkt/samleskinne
CMD22FAM		CM	Kobberbundet	1"	23.22 mm	5 mm x 50 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		

Katalognummer	Artikkelnummer	Sertifiseringer
CMD22FAM		

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Det kan være nødvendig med et mellomrom mellom lederne. Se støpeformmerke for mer informasjon.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Jordspydkode	
XX	Kabelsko av metallbånd	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE